

SAI-M23-GSW-S-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
Best.-Nr.	1169920000
Typ	SAI-M23-GSW-S-7/12
GTIN (EAN)	4032248961986
VPE	1 Stück

SAI-M23-GSW-S-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	151 g
--------------	-------

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Gehäusebasismaterial	Kupfer-Zink-Legierung	Kabeldurchmesser, max.	12 mm
Kabeldurchmesser, min.	7 mm	Schirmanschluss	Ja
Schutzart	IP67, IP69K	Steckzyklen	> 1000
Temperaturbereich Gehäuse	-40...+125 °C	Verschmutzungsgrad	3

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E344862

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-M23-GSW-S-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



SAI-M23-GSW-S-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Einsätze ohne Kontakte



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-M23-SE-6	Ausführung
Best.-Nr.	1170000000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962037	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-SE-12	Ausführung
Best.-Nr.	1170070000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962044	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-BE-12	Ausführung
Best.-Nr.	1995850000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248926145	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-BE-12-G	Ausführung
Best.-Nr.	1296730000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4050118094848	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-SE-17	Ausführung
Best.-Nr.	1170100000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962181	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-BE-6	Ausführung
Best.-Nr.	1170020000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962020	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-BE-7	Ausführung
Best.-Nr.	1170040000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962006	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-SE-19	Ausführung
Best.-Nr.	1170120000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962068	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-SE-7	Ausführung
Best.-Nr.	1170030000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962143	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-SE-9	Ausführung
Best.-Nr.	1170050000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962167	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 28. April 2024 10:37:15 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SAI-M23-GSW-S-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör**

Typ	SAI-M23-BE-9	Ausführung
Best.-Nr.	1170060000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962112	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-SE-16	Ausführung
Best.-Nr.	1170080000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962136	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-BE-19	Ausführung
Best.-Nr.	1170130000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962082	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-BE-16	Ausführung
Best.-Nr.	1170090000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962228	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-BE-17	Ausführung
Best.-Nr.	1170110000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962198	
VPE	1 Stück	

Angled connector

