

## SAIE-M23-S-VW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres ház |
| Rendelési szám | <a href="#">1169940000</a>  |
| Típus          | SAIE-M23-S-VW   |
| GTIN (EAN)     | 4032248962013   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## SAIE-M23-S-VW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 24 g

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                        |                       |                             |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| Ház fő anyaga          | Vörösréz-cink ötvözet | Ház hőmérsékleti tartománya | -40...+125 °C |
| Szennyezés súlyossága  | 3                     | Védelmi osztály             | IP67, IP69K   |
| Árnyékolás csatlakozás | Igen                  |                             |               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC003556    |
| ETIM 8.0    | EC003556    | ETIM 9.0    | EC003556    |
| ECLASS 9,1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-24 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Megfelel    |
| UL File Number Search  | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E344862     |

## Letöltések



|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Kiadványok       | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

**SAIE-M23-S-VW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**

## Device connector, male



F