

**WBB WDU1.5/BL...****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Upevňovací držáky pro naše zásuvné svorkovnice slouží jako mechanické upevňovače pro příslušné zástrčky. Chrání jak konektor, tak kontakt před mechanickým namáháním a neúmyslným uvolňováním způsobeným vibracemi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Předělová deska (svorka), Koncová a mezilehlá deska, 45.4 mm x 36.7 mm, Oranžová
Objednací číslo	<a href="#">1068160000</a>
Typ	WBB WDU1.5/BL...
GTIN (EAN)	4008190117191
Množství	10 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36,7 mm	Hloubka (v palcích)	1,445 inch
Výška	45,4 mm	Výška (v palcích)	1,787 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	5,8 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

## Specifikace systému

Verze	Koncová a mezilehlá deska
-------	---------------------------

## Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

## Další technická data

Příchytka	Ne
-----------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	