

## SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Csapkiosztás



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
Rendelési szám	<a href="#">1170370000</a>
Típus	SAI-M23-BE-L-6
GTIN (EAN)	4032248962266
Qty.	1 Stück

## SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	8,5 g
-------------	-------

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	> 1000
Ház fő anyaga	Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT	Kódolás	nincs
Névleges feszültség	600 V	Névleges áram	20 A
Névleges áram	2 mm érintkező = 28 A	Pólusszám	6
Szennyezés súlyossága	3		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

## Letöltések


Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAI-M23-BE-L-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz****Technical data**

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm 2	1	2

6 times female, 2 mm

## SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Standard ház



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-M23-L-HW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1170340000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962297	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23-L-RM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1170310000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962358	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23-L-VW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1170300000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962341	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23-L-W 25X25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1170330000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962273	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23-L-EM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1170320000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962419	ház
Qty.	1 Stück	

## ...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1203840000</a>	Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4032248986934	
Qty.	1 Stück	

## SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Standard ház



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KS-L-7/12	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1170270000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248962259	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-GS-L-11/17	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1440130000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4050118246193	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-GS-L-7/12	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1995800000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248925667	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-KSW-L-7/12	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1170290000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248962242	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-GSW-L-7/12	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1170280000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248962327	
Qty.	1 Stück	

## 2 mm



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1170420000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962334	
Qty.	50 Stück	

**SAI-M23-BE-L-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1995820000</a>	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248925681	
Qty.	50 Stück	