

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av hög-hållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69K, IP68 (i ijackat tillstånd), stickproppskåpa, Klämblygelanslutning, Standard
Art.nr.	1079930000
Typ	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
Förp.	1 Stück
Reservdelar	2447770000

Skapandedatum den 20 maj 2024 00:00:30 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	192 mm	Byggdjup (tum)	7,559 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4,724 inch
Bredd	64 mm	Byggbredd (tum)	2,52 inch
Nettovikt	822,72 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-50 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Ja	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Serie	HighPower
Skyddsklass	IP68, IP69K, IP68 (i ijackat tillstånd)	Yta	Pulverlack
Åtdragningsmoment	11 Nm		

Utförande

BG	8	Bygelutförande	Klämbygelanslutning
Byggform	Standard	Byggstorlek	8
Färg (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	Typ	Stickkontakt
Utförande kapsling	stickproppskåpa	Utförande låssystem	Klämbygelanslutning
Åtdragningsmoment	11 Nm	Överdel/Underdel/Lock	upper part

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Ämne	Aceton
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Dieselolja
Kemikaliebeständighet	Instabilt
Ämne	Etylalkohol
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Växellådsolja
Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Hydraulolja
Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Petroleumbensin
Kemikaliebeständighet	Instabilt
Ämne	Svett
Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Bensin premium

Skapandedatum den 20 maj 2024 00:00:30 CEST

HDC IP68 HP 24B TO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data**

Kemikaliebeständighet	Instabilt
Ämne	Vatten
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	UV
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Ozon
Kemikaliebeständighet	Beständigt

Godkännanden

ROHS

Uppfyllelse

NedladdningarGodkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[Manufacturer's declaration](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[BPZ_HDC_Gehaeuse](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



För att undvika skador på kontakter och isoleringshylsor rekommenderar vi att du åtgärdar kabeln. Motsvarande avstånd visas i följande ritning. Kabelfixering ingår inte i leveransen.

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

HighPower reservdelar



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HP TO SCREW SET
Art.nr.	2447770000
GTIN (EAN)	4050118461688
Förp.	10 Stück

Stiftnyckelsatser



Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.

Allmänna beställningsdata

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Artikelbeteckning
Art.nr.	9008850000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4032248266609	
Förp.	1 Stück	

HDC IP68 HP 24B TO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Reservdelar****HighPower reservdelar****Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC HP TO SCREW SET
Art.nr.	2447770000
GTIN (EAN)	4050118461688
Förp.	10 Stück