

## HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

## Általános rendelési adatok

Verzió	Présszerszám
Rendelési szám	<a href="#">1208870000</a>
Típus	HTX-IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990269
Qty.	1 Stück

## HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	220 mm	Szélesség (coll)	8,661 inch
Nettó tömeg	645 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám
-----------------	--------------

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	1 mm vastag polimer optikai szálakhoz
------------------	---------------------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Fontos megjegyzés

## Termékinformáció

## HTX\_IE\_POF

- Csak egyetlen szerszám szükséges az SC-RJ dugók teljes feldolgozásához
- 1 mm vastag polimer optikai szálak feldolgozásához, különösen PROFINET és ETHERNET/IP SC-RJ csatlakozókhoz
- Duplex polimer optikai szálak csupaszításához
- A dugaszok krimpelése és a polimer optikai szálak vágása egy lépésben történik
- A vágási felület nem igényel kiegészítő csiszolást
- Illesztőelem az SC-RJ dugók pontos pozicionálásához
- Ergonomikus kialakítású markolatok
- Nagy ismétlési pontosság
- Több mint 15 000 művelettel ellenőrizve

Csak három lépés az IP67 csatlakozó kialakítása:

- 1) A polimer optikai kábel csupaszítása
- 2) Krimpelés és vágás
- 3) A húzásmentesítő krimpelése

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## HTX-IE-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1208910000</a>	Villanyszerelő olló
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 Stück	

## Szerszámok



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

## Általános rendelési adatok

Típus	MULTI-STRIPAX IE-POF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1208880000</a>	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248990276	
Qty.	1 Stück	