

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Narzędzie do ręcznego cięcia kanałów kablowych o pokryw o szerokości maks. 125 mm i grubości ścianek 2,5 mm. Tylko do tworzyw sztucznych bez materiałów wzmacniających.

- Precyzyjnie gładkie cięcie bez zadziorów i odpadków
- Ogranicznik długości (1000 mm) z prowadnicą do precyzyjnego przycinania na długość
- Urządzenie stołowe, do montażu na stole warsztatowym lub podobnej powierzchni
- Krawędzie tnące hartowane wykonane ze stali specjalnej

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przyrząd do cięcia kanałów kablowych
Nr zam.	1137530000
Typ	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
Ilość	1 Szt.

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	290 mm	Głębokość (cale)	11,417 inch
Wysokość	285 mm	Wysokość (cale)	11,22 inch
Szerokość	280 mm	Szerokość (cale)	11,024 inch
Masa netto	305 g		

Narzędzia do cięcia

Szerokość cięcia maks.	125 mm
------------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

VKSW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



Narzędzie do ręcznego cięcia kanałów kablowych o pokryw o szerokości maks. 125 mm i grubości ścianek 2,5 mm. Tylko do tworzyw sztucznych bez materiałów wzmacniających.

- Precyzyjnie gładkie cięcie bez zadziorów i odpadków
- Ogranicznik długości (1000 mm) z prowadnicą do precyzyjnego przycinania na długość
- Urządzenie stołowe, do montażu na stole warsztatowym lub podobnej powierzchni
- Krawędzie tnące hartowane wykonane ze stali specjalnej

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERME VKSW	Wykonanie
Nr zam.	1251270000	Zapasowy nóż
GTIN (EAN)	4050118042436	
Ilość	1 Szt.	

Typ	SCHUTZPROFIL VKSW
Nr zam.	2007400000
GTIN (EAN)	4050118392548
Ilość	1 Szt.