

KT 14**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Version	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
Référence	1157820000
Type	KT 14
GTIN (EAN)	4032248945344
Qté.	1 pièce(s)

KT 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	63,5 mm	Hauteur (pouces)	2,5 inch
Largeur	225 mm	Largeur (pouces)	8,858 inch
Poids net	324,78 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de découpe jusqu'à 14 mm de diamètre extérieur	Version	mécanique à une main
--------------------------	--	---------	----------------------

Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	14 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm²)	70 mm²
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	2/0 AWG	Câble cuivre - multibrin, max.	35 mm²
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	2 AWG	Câble cuivre - rigide, max.	16 mm²
Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	6 AWG	Câble cuivre - souple, max.	70 mm²
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	2/0 AWG	Câble cuivre, max. Ø	14 mm
Câble en aluminium mono-filaire max. (mm²)	35 mm²	Câbles informatiques/téléphonique/de commande, max. Ø	14 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Agréments

Agréments



Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

KT 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins



max. 14 mm



max. 16 mm²



max. 35 mm²



max. 70 mm²

suggested cross-section range/
 Empfohlener Querschnittsbereich