

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar, Alicata accionable con una mano
Código	1157830000
Tipo	KT 22
GTIN (EAN)	4032248945528
Cantidad	1 Pieza

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	31 mm	Profundidad (pulgadas)	1,22 inch
Altura	71,5 mm	Altura (pulgadas)	2,815 inch
Anchura	249 mm	Anchura (pulgadas)	9,803 inch
Peso neto	471,68 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para cortar de hasta 22 mm de diámetro exterior	Versión	mecánico una mano
--------------------------	---	---------	-------------------

Herramientas de corte

Cable de aluminio rígido, máx.(mm ²)	120 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	3/0 AWG
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	95 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	13 mm
Cable de cobre - flexible, máx.	70 mm ²	Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	2/0 AWG
Cable de cobre - rígido, máx.	150 mm ²	Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	4/0 AWG
Cable de cobre - semirrígido, máx.	95 mm ²	Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	3/0 AWG
Cable de cobre, diámetro máx.	13 mm	Cable de datos / teléfono / control, máx. Ø	22 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Homologaciones

Homologaciones



Descargas


Homologación/certificado/documento de conformidad	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
Notificación de cambio de producto	Technische Änderung für KT 8, KT 12, KT 14; KT 22 Technical change to KT 8, KT 12, KT 14; KT 22
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	


KT 22


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

 max. 22 mm

 max. 25 mm²

 max. 50 mm²

 max. 95 mm²

suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich