

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szenzor-aktuátor kábelek széles és átfogó választékát kínálja. Nálunk mindkettőt megtalálja, valamint kábeleket, különböző méretű és hosszúságú busz- és szelepkábeleket is. Ha nem talál egy meghatározott terméket, vagy nem a kívánt hosszban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Általános rendelési adatok

Verzió	Buszvezeték, Pólusszám: 4, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PVC, Halogén: Igen
Rendelési szám	1232650000
Típus	SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC
GTIN (EAN)	4050118016383
Qty.	100 m

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	52 g
-------------	------

Kábel műszaki adatai

A következő kábeltartókhöz:	Nem	Gyorsulás	5 m/s ²
Hajlítási ciklusok	3 millió	Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő	Halogén	Igen
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem	Hegesztésnek ellenálló	Nem
Hibrid kábel	Nem	Keresztkötéses irradáció	Nem
Konfigurálható kábelhossz	Nem	Köpeny anyaga	PVC
Köpeny színe	ibolyaszín	Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	2571 (80 °C)
Outside diameter	7 mm ± 0.3 mm	Pólusok száma	4
Sebesség	180 m/s	Szigetelés	PVC
Színkód gyűrű	Fehér, Kék, Piros, Fekete	Temperature range, moving	-10...80 °C
Temperature range, stationary	-40...80 °C	Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online)	2 x 0,34 mm ² + 2 x 0,22 mm ²
Vezetékek száma	2	árnyékolt	Igen

Kábel elektromos tulajdonságai

Névleges áram	4 A	Sebesség	180 m/s
Szigetelés erőssége	10 ⁸ Ω		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Gyorsulás	5 m/s ²	Hajlítási ciklusok	3 millió
Halogén	Igen	Sebesség	180 m/s

Kábel szerkezet

Köpeny színe	ibolyaszín	Szigetelés	PVC
Színkód gyűrű	Fehér, Kék, Piros, Fekete	Vezetékek száma	2

Besorolások

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**


Product Change Notification	2022.11.15 Technical change to CANopenDeviceNet cord sets and cables 2022.11.15 Technische Änderung zu CANopenDeviceNet Leitungen
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Részletrajz****Póluskiosztás**