

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Eszközkonfiguráció tárolására és betöltésére
alkalmas modulok

- Csökkentett rendszer állásidő egyszerű újrakonfigurálással, a berendezés cseréjekor
- A tárolt konfiguráció automatikus betöltése az eszköz újraindítása után lehetséges
- Kompakt és masszív kivitel
- A Weidmüller minden menedzselt switchével és ipari WLAN eszközével használható

Általános rendelési adatok

Verzió	Konfigurációs modul, IP40, 0 °C...60 °C
Rendelési szám	1241430000
Típus	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
Qty.	1 Stück

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	97 mm	Mélység (coll)	3,819 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Szélesség	32,5 mm	Szélesség (coll)	1,28 inch
Nettó tömeg	50 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C...60 °C
Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)		

EMC megfelelés és jóváhagyások

EMC szabványok	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 2, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3
----------------	---

Garancia

Időköz	5 év
--------	------

Környezeti feltételek

Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-20 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

Műszaki adatok

Ház fő anyaga	PVC öntvény	Kábelhossz	0,35 m
Rögzítés típusa	M4 csavar (< 4 mm)	Védelmi osztály	IP40

Tápellátás

Csatlakozás módja	RJ45 port, RS232
-------------------	------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9,1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	UK Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity
---	--

Engineering Data	CAD data – STEP
------------------	---------------------------------

User Documentation	Hardware Installation Guide
--------------------	---

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

Kiadványok	
------------	--