

SAI-M23-KSC-0.14/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező |
| Rendelési szám | 1170150000 |
| Típus | SAI-M23-KSC-0.14/1.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248961108 |
| Qty. | 50 Stück |

SAI-M23-KSC-0.14/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 0,2 g |
|-------------|-------|

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Dugaszolási ciklusok | > 1000 |
| Szigetelés erőssége | $> 10^{10} \Omega$ | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,14 mm ² | Érintkező anyaga | Vörösréz-cink ötvözet |
| Érintkező felület | Aranyozott | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E344862 |

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAI-M23-KSC-0.14/1.00**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**

SAI-M23-KSC-0.14/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SAI M23 CRIMPING TOOL 2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1203960000 | Présszerszám jelérintkezőkhöz |
| GTIN (EAN) | 4050118000764 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | SAI M23 CRIMPING TOOL 1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1203840000 | Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz |
| GTIN (EAN) | 4032248986934 | |
| Qty. | 1 Stück | |