

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt |
| Best.-Nr. | 1170220000 |
| Typ | SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1 |
| GTIN (EAN) | 4032248962204 |
| VPE | 50 Stück |

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 0,3 g |
|--------------|-------|

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Anschlussart | Crimpanschluss | Isolationswiderstand | $> 10^{10} \Omega$ |
| Kontaktmaterial | Kupfer-Zink-Legierung | Kontaktoberfläche | vergoldet |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,14 mm ² |
| Steckzyklen | > 1000 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (UR) | E344862 |

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung



SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****...für M23**

Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SAI M23 CRIMPING TOOL 2 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1203960000 | Crimpwerkzeug für Signalkontakte |
| GTIN (EAN) | 4050118000764 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Typ | SAI M23 CRIMPING TOOL 1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1203840000 | Crimpwerkzeug für Signal- und Powerkontakte |
| GTIN (EAN) | 4032248986934 | |
| VPE | 1 Stück | |