


SAI-M23-SE-L-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Připínání**

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
Objednací číslo	1170350000
Typ	SAI-M23-SE-L-6
GTIN (EAN)	4032248962303
Množství	1 ks

SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	8 g
----------------	-----

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	> 1000	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Jmenovité napětí	600 V	Jmenovitý proud	20 A
Jmenovitý proud	kontakt 2 mm= 28 A	Kódování	žádná
Počet pólů	6	Typ připojení	Nalisované připojení
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Připínání



Rozměrový výkres



Technical data

		5 + PE		4/4	
No. of poles		6		4	4
Number of contacts		2		1	2
Contact-ø	mm	2		1	2

6 times male, 2 mm

SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KS-L-7/12	Verze
Objednáací číslo	6170270000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962259	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GS-L-11/17	Verze
Objednáací číslo	6440130000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4050118246193	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-KSW-L-7/12	Verze
Objednáací číslo	6170290000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962242	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GSW-L-7/12	Verze
Objednáací číslo	6170280000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962327	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GS-L-7/12	Verze
Objednáací číslo	6995800000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248925667	
Množství	1 ks	

Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M23-L-VW	Verze
Objednáací číslo	6170300000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962341	
Množství	1 ks	

SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	SAIE-M23-L-RM	Verze
Objednáací číslo	170310000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962358	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-L-EM	Verze
Objednáací číslo	170320000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962419	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-L-HW	Verze
Objednáací číslo	170340000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962297	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-L-W 25X25	Verze
Objednáací číslo	170330000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962273	
Množství	1 ks	

2 mm



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Verze
Objednáací číslo	170400000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248962365	
Množství	50 ks	
Typ	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Verze
Objednáací číslo	170410000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248962525	
Množství	50 ks	

SAI-M23-SE-L-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****...pro M23**

Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verze
Objednací číslo	6203840000	Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty
GTIN (EAN)	4032248986934	
Množství	1 ks	