

**SAI-M23-BE-L-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Připínání**

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
Objednací číslo	<a href="#">1170370000</a>
Typ	SAI-M23-BE-L-6
GTIN (EAN)	4032248962266
Množství	1 ks

## SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	8,5 g
----------------	-------

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	> 1000	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Jmenovité napětí	600 V	Jmenovitý proud	20 A
Jmenovitý proud	kontakt 2 mm= 28 A	Kódování	žádná
Počet pólů	6	Typ připojení	Nalisované připojení
Závažnost znečištění	3		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAI-M23-BE-L-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm 2	1	2

6 times female, 2 mm

## SAI-M23-BE-L-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6203840000</a>	Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty
GTIN (EAN)	4032248986934	
Množství	1 ks	

### Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M23-L-RM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6170310000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962358	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-L-VW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6170300000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962341	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-L-W 25X25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6170330000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962273	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-L-EM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6170320000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962419	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-L-HW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6170340000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962297	
Množství	1 ks	

## SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## 2 mm



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6170420000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248962334	
Množství	50 ks	
Typ	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6995820000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248925681	
Množství	50 ks	

## Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-GS-L-11/17	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6440130000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4050118246193	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GS-L-7/12	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6995800000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248925667	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GSW-L-7/12	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6170280000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962327	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-KSW-L-7/12	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6170290000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962242	
Množství	1 ks	

## SAI-M23-BE-L-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	SAI-M23-KS-L-7/12	Verze
Objednací číslo	<a href="#">170270000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962259	
Množství	1 ks	