


SAI-M23-SE-L-4/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Připínání

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
Objednáací číslo	1170380000
Typ	SAI-M23-SE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248962518
Množství	1 ks

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 7 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	> 1000	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Jmenovitý proud	kontakt 1 mm= 8 A, kontakt 2 mm= 28 A	Kódování	žádná
Počet pólů	8	Typ připojení	Nalisované připojení
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Připínání



Rozměrový výkres



Technical data

No. of poles		5 + PE		4/4	
Number of contacts		6		4	4
Contact-ø		mm	2	1	2

4 times 1-mm male and 4 times 2-mm male

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

1 mm



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Verze
Objednací číslo	6170390000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248962105	
Množství	50 ks	

...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verze
Objednací číslo	6203840000	Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty
GTIN (EAN)	4032248986934	
Množství	1 ks	

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M23-L-RM	Verze
Objednávací číslo	170310000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962358	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-L-VW	Verze
Objednávací číslo	170300000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962341	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-L-W 25X25	Verze
Objednávací číslo	170330000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962273	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-L-EM	Verze
Objednávací číslo	170320000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962419	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-L-HW	Verze
Objednávací číslo	170340000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962297	
Množství	1 ks	

2 mm



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Verze
Objednávací číslo	170410000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248962525	
Množství	50 ks	

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Verze
Objednávací číslo	6170400000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248962365	
Množství	50 ks	

Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.
Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SAI-M23-GS-L-11/17	Verze
Objednávací číslo	6440130000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4050118246193	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GS-L-7/12	Verze
Objednávací číslo	6995800000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248925667	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GSW-L-7/12	Verze
Objednávací číslo	6170280000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962327	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-KSW-L-7/12	Verze
Objednávací číslo	6170290000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962242	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-KS-L-7/12	Verze
Objednávací číslo	6170270000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962259	
Množství	1 ks	