

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csapkiosztás



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Verzió	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
Rendelési szám	1170380000
Típus	SAI-M23-SE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248962518
Qty.	1 Stück

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 7 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	> 1000
Ház fő anyaga	Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT	Kódolás	nincs
Névleges áram	1 mm érintkező = 8 A, 2 mm érintkező = 28 A	Pólusszám	8
Szennyezés súlyossága	3		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862



Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok**Csapkiosztás****Méretrajz****Technical data**

		5 + PE		4/4	
No. of poles		5 + PE		4/4	
Number of contacts		6		4	4
Contact-ø	mm	2	1	1	2

4 times 1-mm male and 4 times 2-mm male

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Standard ház



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-M23-L-HW	Verzió
Rendelési szám	1170340000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962297	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23-L-RM	Verzió
Rendelési szám	1170310000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962358	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23-L-VW	Verzió
Rendelési szám	1170300000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962341	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23-L-W 25X25	Verzió
Rendelési szám	1170330000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962273	ház
Qty.	1 Stück	
Típus	SAIE-M23-L-EM	Verzió
Rendelési szám	1170320000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres
GTIN (EAN)	4032248962419	ház
Qty.	1 Stück	

1 mm



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Verzió
Rendelési szám	1170390000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962105	
Qty.	50 Stück	

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verzió
Rendelési szám	1203840000	Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4032248986934	
Qty.	1 Stück	

Standard ház



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.
Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KS-L-7/12	Verzió
Rendelési szám	1170270000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248962259	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-GS-L-11/17	Verzió
Rendelési szám	1440130000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4050118246193	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-GS-L-7/12	Verzió
Rendelési szám	1995800000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248925667	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-KSW-L-7/12	Verzió
Rendelési szám	1170290000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248962242	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-GSW-L-7/12	Verzió
Rendelési szám	1170280000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
GTIN (EAN)	4032248962327	
Qty.	1 Stück	

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2 mm



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Verzió
Rendelési szám	1170410000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962525	
Qty.	50 Stück	
Típus	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Verzió
Rendelési szám	1170400000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962365	
Qty.	50 Stück	