

**MULTI-STRIPAX PV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Do przewodów cienkodrutowych i masywnych ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi
- Wysoka jakość zdejmowania izolacji do zastosowania przemysłowego (spełnia wymagania lotnictwa)
- Specjalnie formowane noże umożliwiają zdejmowanie specjalnych izolacji z przewodów
- Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem
- Wysoka elastyczność dzięki wymiennym zespołom zdejmowania izolacji
- Wysoka dokładność powtarzalności wyniku zdejmowania izolacji
- Przewód bez uszkodzeń
- Wysoka stabilność daje długą żywotność i wysoką niezawodność
- Zintegrowana funkcja cięcia

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Fotowoltaika, Złącze wtykowe
Nr zam.	<a href="#">1190490000</a>
Typ	MULTI-STRIPAX PV
GTIN (EAN)	4032248973262
Ilość	1 Szt.

## MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1,575 inch
Wysokość	85 mm	Wysokość (cale)	3,346 inch
Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch
Masa netto	548 g		

## Dane techniczne

Opis artykułu	Narzędzie do zdejmowania izolacji
---------------	-----------------------------------

## Narzędzia do usuwania izolacji

Min. długość zdejmowania płaszczu	2 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.		Typ kabla	Przewody fotowoltaiczne i porównywalne przewody zabezpieczone przed zwarzaniem i zwarzaniem doziemnymi
	2,5 mm <sup>2</sup>		
Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	8 AWG	Zakres zdejmowania izolacji AWG, min.	14 AWG
przekrój przewodu (moc cięcia)	6 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Manual</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Akcesoria / części zamienne



- Do przewodów cienkodrutowych i masywnych ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi
- Wysoka jakość zdejmowania izolacji do zastosowania przemysłowego (spełnia wymagania lotnictwa)
- Specjalnie formowane noże umożliwiają zdejmowanie specjalnych izolacji z przewodów
- Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem
- Wysoka elastyczność dzięki wymiennym zespołom zdejmowania izolacji
- Wysoka dokładność powtarzalności wyniku zdejmowania izolacji
- Przewód bez uszkodzeń
- Wysoka stabilność daje długą żywotność i wysoką niezawodność
- Zintegrowana funkcja cięcia

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9204570000</a>	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248671113	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9202260000</a>	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248486205	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9205770000</a>	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248836291	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1212770000</a>	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248994434	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9202300000</a>	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248486250	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9202280000</a>	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248486236	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9203100000</a>	Zapasowy zestaw chwytający
GTIN (EAN)	4032248538102	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9203070000</a>	Zapasowy nóż
GTIN (EAN)	4032248538096	
Ilość	1 Szt.	

**MULTI-STRIPAX PV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria**

Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9204550000</a>	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248671090	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9203730000</a>	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248576449	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9202270000</a>	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248486212	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1204280000</a>	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248987030	
Ilość	1 Szt.	