

MULTI-STRIPAX PV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Исполнение	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем
Номер для заказа	1190490000
Тип	MULTI-STRIPAX PV
GTIN (EAN)	4032248973262
Кол.	1 Шт.

MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	40 мм	Глубина (дюймов)	1,575 inch
Высота	85 мм	Высота (в дюймах)	3,346 inch
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	548 g		

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для снятия изоляции
-------------------	--------------------------------

Инструменты для снятия изоляции

Длина зачистки, мин.	2 мм	Зона снятия изоляции AWG, макс.	8 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.	14 AWG	Поперечное сечение провода (мощность резания)	6 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2,5 mm ²
Тип кабеля	Фотогальванические провода и аналогичные устойчивые к короткому замыканию и замыканию на землю провода		

Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Тип	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Исполнение
Номер для заказа	40322300000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248486250	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Исполнение
Номер для заказа	403224550000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248671090	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ERAN MULTI-STRIPAX	Исполнение
Номер для заказа	403223100000	Запасной комплект упоров
GTIN (EAN)	4032248538102	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Исполнение
Номер для заказа	40322260000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248486205	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Исполнение
Номер для заказа	40322280000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248486236	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	Исполнение
Номер для заказа	403223730000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248576449	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX POF	Исполнение
Номер для заказа	40322770000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248994434	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX PV	Исполнение
Номер для заказа	403224280000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248987030	
Кол.	1 Шт.	

MULTI-STRIPAX PV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	ERME MULTI-STRIPAX	Исполнение
Номер для заказа	68933070000	Запасной нож
GTIN (EAN)	4032248538096	
Кол.	1 шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Исполнение
Номер для заказа	68932270000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248486212	
Кол.	1 шт.	
Тип	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Исполнение
Номер для заказа	689344570000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248671113	
Кол.	1 шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Исполнение
Номер для заказа	68935770000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248836291	
Кол.	1 шт.	