

## SDIS SL 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000 V  
IEC 60900

VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Szerelőszerszám
Rendelési szám	<a href="#">1274680000</a>
Típus	SDIS SL 1.0X5.5X125
GTIN (EAN)	4050118073263
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	Kifutott
Rendelkezésre álló egység	2021-06-30
Helyettesítő termék	<a href="#">2749630000</a>

## SDIS SL 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	243 mm	Szélesség (coll)	9,567 inch
Átmérő	36 mm	Nettó tömeg	65 g

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 1,0x5,5x125, SlimLine
-----------------	---

## Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	125 mm
Kés szélessége (B)	5,5 mm	Kés vastagsága (A)	1 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Screwdrivers</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**SDIS SL 1.0X5.5X125****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Felhasználási példa**