

**SDIK PH1 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com) 1000 V  
IEC 60900

VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher, Schraubendreher
Best.-Nr.	<a href="#">1274710000</a>
Typ	SDIK PH1 SL
GTIN (EAN)	4050118073249
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2021-03-31
Produktalternative	<a href="#">2749650000</a>

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 10:08:44 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**SDIK PH1 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	191 mm	Breite (inch)	7,52 inch
Durchmesser	30 mm	Nettogewicht	61 g

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuz- schlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr. 1, SlimLine
---------------------	--

**Schraubwerkzeuge**

Form	Kreuzschlitz	Größe	1
Klingenlänge	80 mm	Klingenmaß Kreuzschlitz	Gr. PH1

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Screwdrivers</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## SDIK PH1 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel