

**ETA 1180 01 3A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Weidmüller nabízí jističe pro integraci našich svorek pojistky pro automobilové pojistky s rozmezím od 100 mA do 25 A.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Miniaturní pojistka, 3 A
Objednávací číslo	<a href="#">1278990000</a>
Typ	ETA 1180 01 3A
GTIN (EAN)	4050118091298
Množství	5 ks

ETA 1180 01 3A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	52,3 mm	Hloubka (v palcích)	2,059 inch
Výška	24,4 mm	Výška (v palcích)	0,961 inch
Šířka	8,2 mm	Šířka (v palcích)	0,323 inch
Čistá hmotnost	10,6 g		

## Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta
-------	-------------------

## Údaje materiálu

Barevný	černá
---------	-------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	64 V	Jmenovitý proud	3 A
------------------	------	-----------------	-----

## Pojistky

Barevný	černá	Proud	3 A
Verze	Pojistková kazeta		

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>