

**SAIE-M12B-PB-1.0U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, PG 9, Počet pólů: 2, 1 m
Objednací číslo	<a href="#">1279480100</a>
Typ	SAIE-M12B-PB-1.0U HW
GTIN (EAN)	4050118071481
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 5:03:10 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAIE-M12B-PB-1.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 81 g

## Technické specifikace kabelu

Barva opláštění	fialová (podobná odstínu RAL 4001)	Délka kabelu	1 m
PE funkce	Ne	Počet pólů	2
Průřez jádra	0,25 mm <sup>2</sup>		

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 500	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklovaný
Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	4 A
Kabelové vývodky	PG 9	Kódování	B-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	2
Průřez vodiče, max.	0,25 mm <sup>2</sup>	Rozsah teplot krytu	-20 ... +60 °C
Stupeň krytí	IP68	Typ připojení	Patice
Závažnost znečištění	3		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------



## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAIE-M12B-PB-1.0U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Rozměrový výkres****Detailní výkres****Schéma připojení**