

HBT 6,0 - 4,6 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége. Emellett beszerelés során is előnyt jelentenek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga |
| Rendelési szám | 1216230000 |
| Típus | HBT 6,0 - 4,6 GE |
| GTIN (EAN) | 4050118000337 |
| Qty. | 100 Stück |

HBT 6,0 - 4,6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 1,8 g |
|-------------|-------|

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Árucikk leírása | szigetelt kampós kábelsaru |
|-----------------|----------------------------|

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Anyag/műanyag | PC | Azonosító szín | sárga |
| Szigetelés | Rendelkezésre áll | Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm ² | | |

Méreték

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------------|---------|
| Hossz, L | 30,2 mm | Karom csúcsa, X | 2,8 mm |
| Szigetelés keresztmetszete | 6,4 | Tüskehossz, P | 17,2 mm |
| Tüskeszélesség, B | 4,6 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

HBT 6,0 - 4,6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | CTI 6 | Verzió |
| Rendelési szám | 6006120000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovális sajtolás, Kettős krímpelés |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | CTI 6 G | Verzió |
| Rendelési szám | 6202850000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krímpelés |
| Qty. | 1 Stück | |