

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz**

Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm ² , 25mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	1292870000
Típus	CTN 25 D5 ZERT
GTIN (EAN)	4050118089158
Qty.	1 Stück

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Nettó tömeg	704 g		

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Krimpelő szerszám
	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	szigetetlen csatlakozókhoz, 10 – 25 mm ² (csősaru)

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
-------------------------	------------------

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	25 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	10 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 4	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 8
Érintkező típusa	Nem szigetelt összekötők		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Letöltések


User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

CTN 25 D5 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek

**Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz**

Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES CTN 25 D5	Verzió
Rendelési szám	1246780000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118035001	
Qty.	1 Stück	