

DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Držáky na dokumenty

Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýťované, Výška: 150 mm, Šířka: 180 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Objednací číslo	1252750000
Typ	DOHA KTB A5 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045390
Množství	1 ks

Datum vytvoření 15. května 2024 21:34:01 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20 mm	Hloubka (v palcích)	0,787 inch
Výška	150 mm	Výška (v palcích)	5,905 inch
Šířka	180 mm	Šířka (v palcích)	7,087 inch
Rozměr při montáži – výška	100 mm	Čistá hmotnost	289 g

Všeobecné informace

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301	Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku
Připojení krytu	Upevňovací oka	Tloušťka materiálu	1 mm

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301	Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku
Rozměr při montáži – výška	100 mm	Tloušťka materiálu	1 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000317	ETIM 7.0	EC000317
ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ECLASS 9.1	27-18-92-67	ECLASS 10.0	27-18-28-90
ECLASS 11.0	27-18-28-90	ECLASS 12.0	27-18-28-90
ECLASS 13.0	27-18-28-90		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	