

## DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Abbildung ähnlich

**Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

**Dokumenthållare**

Dokumenthållare för fackmässig förvaring av dokument i kapslingen.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 150 mm, Bredd: 180 mm, Djup: 20 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301, Mirror polished, Silver
Art.nr.	<a href="#">1252750000</a>
Typ	DOHA KTB A5 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045390
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 11:43:54 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0,787 inch
Höjd	150 mm	Bygghöjd (tum)	5,905 inch
Bredd	180 mm	Byggbredd (tum)	7,087 inch
Montagemått höjd	100 mm	Nettovikt	289 g

## Allmän information tillbehör

Material	Rostfritt stål 1.4301	Materialtjocklek	1 mm
Montagemått höjd	100 mm	Yta	Mirror polished

## Allmänna uppgifter

Kapslingens fastsättning	Fästörön	Material	Rostfritt stål 1.4301
Materialtjocklek	1 mm	Yta	Mirror polished

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000317	ETIM 7.0	EC000317
ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ECLASS 9.1	27-18-92-67	ECLASS 10.0	27-18-28-90
ECLASS 11.0	27-18-28-90	ECLASS 12.0	27-18-28-90
ECLASS 13.0	27-18-28-90		

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	