

**KLHA M5/20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Sammelschienen bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Leitungen bei geringem Platzbedarf anzuschließen. Außerdem ist die Integration in unsere Reihenklemmen für die Gebäudeinstallation möglich, oder Sie können unsere Sammelschienen zur Auflage des Kabelschirms nutzen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sammelschiene (Klemmen)
Best.-Nr.	<a href="#">1311320000</a>
Typ	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
VPE	25 Stück

**KLHA M5/20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0,787 inch
Höhe	130 mm	Höhe (inch)	5,118 inch
Breite	10 mm	Breite (inch)	0,394 inch
Durchmesser	5,4 mm	Nettogewicht	34,505 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-40 °C...85
--------------------	-------------

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	verzinkt
---------------	---------------	------------	----------

**Maße**

Durchmesser	5,4 mm
-------------	--------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Stahl	Oberfläche	verzinkt
Farbe	grau		

**weitere technische Daten**

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>