

**IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sestavené IE kabely, optický větvený kabel, vícevidový,  
SC oboustranný – SC oboustranný, černý, Průměr jádra  
62,5 µm

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vlečný kabel, SC IP 67 bajonet V01 kovový, SC IP 67 bajonet V01 kovový, 62.5 µm, PUR, 200 m
Objednací číslo	<a href="#">1318012000</a>
Typ	IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X
GTIN (EAN)	4050118127522
Množství	1 ks

Datum vytvoření 24. května 2024 23:45:13 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	200 m	Délka (v palcích)	7 874,016 inch
Čistá hmotnost	10 300 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-55 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...85
Teplota instalace	-55 °C...60 °C		

## Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	SC, IP67, male contact, straight, V1 Bayonett, plug, Zinc diecast, unshielded
-----------------	---

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	SC, IP67, Kontakt samec, přímý, V1 Bayonett, konektor, Tlakově litý zinek, nestíněné
----------------	--

## Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Cykly ohybu	100 000	Poloměr ohybu, min., jen jednou	25 mm
Poloměr ohybu, min., opakovaný	70 mm		

## Struktura kabelu

Barva opláštění	černá	Materiál pláště	PUR
Primární plášť	245 µm	Průměr jádra	62,5 µm
Průměr pláště	7,5–8 mm	Rozvržení kabelu	Vlečný kabel Break-out

## Zástrčka

Zástrčka vlevo	SC, IP67, Kontakt samec, přímý, V1 Bayonett, konektor, Tlakově litý zinek, nestíněné	Zástrčka vpravo	SC, IP67, male contact, straight, V1 Bayonett, plug, Zinc diecast, unshielded
----------------	--	-----------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Datum vytvoření 24. května 2024 23:45:13 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Detailní výkres



## IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## V0 materiál



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

**Výhody:**

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

## Všeobecné objednací údaje

Typ	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6689470001</a>	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190872571	
Množství	160 ks	
Typ	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6730560001</a>	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190954611	
Množství	160 ks	