

**CA 100 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tylko na życzenie



- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania
Nr zam.	<a href="#">1266370000</a>
Typ	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Ilość	1 Szt.

## CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	280 mm	Głębokość (cale)	11,024 inch
Wysokość	390 mm	Wysokość (cale)	15,354 inch
Szerokość	410 mm	Szerokość (cale)	16,142 inch
Masa netto	28 000 g		

## automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Materiały zużywalne	luźne końcówki kablowe, z kołnierzem plastikowym i bez	Przekrój tulejek na żyłę, max.	0,34 mm <sup>2</sup>
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,14 mm <sup>2</sup>	Przyłącze sprężonego powietrza	5 bar
czas taktowania	ok. 1,5 s	długość tulejek kablowych	10/12 mm
długość zaciskanej końcówki	6/8 mm	napęd	Elektropneumatyczne
obszar pozbawiany izolacji	0,14 - 0,34 mm <sup>2</sup> (~AWG 26 - 22)	przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/65 Hz

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	<a href="#">CA 100 C</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CA 100 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



**CA 100 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Akcesoria / części zamienne**

- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1314510000</a>	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118117370	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1314520000</a>	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118117585	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1314530000</a>	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118117592	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1283530000</a>	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118073676	
Ilość	1 Szt.	