

**CA 100 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Beställningar endast efter  
förfrågan**

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	<a href="#">1266370000</a>
Typ	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Förp.	1 Stück

## CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	280 mm	Byggdjup (tum)	11,024 inch
Höjd	390 mm	Bygghöjd (tum)	15,354 inch
Bredd	410 mm	Byggbredd (tum)	16,142 inch
Nettovikt	28 000 g		

## Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,14 – 0,34 mm <sup>2</sup> (~ AWG 26 – 22)	Crimplängd	6/8 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	lösa kabelskor, med och utan plastkrage
Takttid	ca. 1,5 s	Tryckluftsanslutning	5 bar
elektroanslutning	100-240 V / 50/65 Hz	Ändhysarea, max.	0,34 mm <sup>2</sup>
Ändhysarea, min.	0,14 mm <sup>2</sup>	Ändhyslängd	10/12 mm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar



Användardokumentation	<a href="#">CA 100 C</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CA 100 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

## Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1283530000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118073676	
Förp.	1 Stück	
Typ	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1314520000</a>	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118117585	
Förp.	1 Stück	
Typ	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1314510000</a>	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118117370	
Förp.	1 Stück	
Typ	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1314530000</a>	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118117592	
Förp.	1 Stück	