

**ZST 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Příslušenství, Držák příslušenství
Objednací číslo	<a href="#">1269070000</a>
Typ	ZST 1
GTIN (EAN)	4050118094091
Množství	25 ks

## ZST 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	39,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,555 inch
Výška	62 mm	Výška (v palcích)	2,441 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Čistá hmotnost	7,72 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

## Specifikace systému

Verze	Pro montážní lišty	Nutná koncová deska	Ne
Lišta	TS 35		

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Otevřené strany	zařeno
Typ montáže	TS 35		

## Všeobecně

Lišta	TS 35	Návod k instalaci	Přímá montáž
-------	-------	-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [Beipackzettel\\_ZST\\_1.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## ZST 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## 5x20

5x20

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	G 20/1.00A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430700000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.10A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430300000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/1.60A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430800000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.63A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6439000000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/4.00A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6431200000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/6.30A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6431400000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.25A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430500000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.50A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430600000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.20A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430400000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/2.00A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430900000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 10. května 2024 10:51:44 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ZST 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	G 20/2.50A/F	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6431000000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/3.15A/F	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6431100000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/5.00A/F	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6431300000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Množství	10 ks	

## 5x25



Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x25 mm ve velikostech od 250 mA do 6,3 A.

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	G 25/0.25A/M GE	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6546900000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/4.00A/F BR	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6192800000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/6.30A/F GN	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6192900000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/0.50A/M WS	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6510300000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0.5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/1.00A/M RT	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6265800000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/0.80A/M GR	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6646400000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Množství	10 ks	

## ZST 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	G 25/10.0A/M RT	Verze	
Objednací číslo	<a href="#">6193100000</a>		Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799		
Množství	10 ks		
Typ	G 25/2.00A/F BL	Verze	
Objednací číslo	<a href="#">6192700000</a>		Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402		
Množství	10 ks		