

SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Weidmüller erbjuder ett stort och brett utbud av givar- och ställdonskablar. Vi erbjuder såväl givarledningar som buss- och ventilledningar i olika storlekar och längder. Om du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i önskad längd, bara kontakta oss.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Bussledning, Antal poler: 4, 100 m, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.	1327090000
Typ	SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR
GTIN (EAN)	4050118131413
Förp.	1 Stück

SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	3 098 g
-----------	---------

Tekniska data för kabel

Accelerartion	5 m/s ²	Antal ledare	4
Antal poler	4	Böjcykler	5 Mio
Böjradie min, fast monterad	4 x kabeldiameter	Böjradie min, rörlig	7,5 x kabeldiameter
Beständighet mot svetsgnistor	Nej	Färgkodning	blå, orange, vit/blå, vit/orange
Halogener	Nej	Hybridkabel	Nej
Isolering	PP	Kabellängd	100 m
Konfigurerbar kabellängd	Nej	Ledararea	0,15 mm ²
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20963 (80 °C / 30 V)	Mantelfärg	grön
Mantelmateriäl	PUR	Skärmad	Ja
Släpkedjetålighet	Ja	Säker mot svetsstänk	Nej
Temperaturområde, fast lagd	-40...80 °C	Ytterdiameter	4.8 mm ± 0.3 mm
hastighet	180 m/s		

Elektriska egenskaper kabel

Märkström	4 A	hastighet	180 m/s
-----------	-----	-----------	---------

Kabeluppbyggnad

Antal ledare	4	Färgkodning	blå, orange, vit/blå, vit/orange
Isolering	PP	Mantelfärg	grön

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Accelerartion	5 m/s ²	Böjcykler	5 Mio
Halogener	Nej	hastighet	180 m/s

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Skapandedatum den 1 juni 2024 18:12:13 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN

SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**