

**SAIE-M12S-PB-2.0U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteurs à équiper, M12, PG 9, Nombre de pôles: 2, 2 m
Référence	<a href="#">1279490200</a>
Type	SAIE-M12S-PB-2.0U HW
GTIN (EAN)	4050118076356
Qté.	1 pièce(s)

## SAIE-M12S-PB-2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	142 g
-----------	-------

## Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

## Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine	Violet (similaire à RAL 4001)	Fonction PE	Non
Longueur du câble	2 m	Nombre de pôles	2
Section du conducteur	0,25 mm <sup>2</sup>		

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	Codage B	Courant nominal	4 A
Cycles d'enfichage	≥ 500	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP68	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé
Nombre de pôles	2	Plage de températures du coffret	-20 ... +60 °C
Presse-étoupes	PG 9	Section de raccordement du conducteur, max.	0,25 mm <sup>2</sup>
Surface du contact	doré	Tension nominale	250 V
Type de raccordement	Mâle		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAIE-M12S-PB-2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin coté



### Dessin détaillé



### Schéma

