

SAIE-M12S-PB-5.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый штекер, M12, PG 9, Количество полюсов: 2, 5 м
Номер для заказа	1279490500
Тип	SAIE-M12S-PB-5.0U HW
GTIN (EAN)	4050118076417
Кол.	1 Шт.

Дата создания 3 июня 2024 г. 10:57:47 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAIE-M12S-PB-5.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 320 g

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	5 м	Количество контактов	2
Поперечное сечение жилы	0,25 mm ²	Функция PE	Нет
Цвет оболочки	фиолетовый (аналогично RAL 6021)		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP68	Вид соединения	Штифт
Диапазон температур корпуса	-20 ... +60 °C	Кабельные вводы	PG 9
Кодировка	В-кодировка	Количество полюсов	2
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный	Поверхность контакта	позолоченный
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,25 mm ²	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	≥ 500		

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAIE-M12S-PB-5.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж



Детальный чертёж




Схема соединений

