

KTB RNHD 624515 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Kryty proti dešti

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 53.4 mm, Šířka: 455 mm, Hloubka: 160.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |
| Objednací číslo | 1281510000 |
| Typ | KTB RNHD 624515 R |
| GTIN (EAN) | 4050118071986 |
| Množství | 1 ks |

KTB RNHD 624515 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 160,5 mm | Hloubka (v palcích) | 6,319 inch |
| Výška | 53,4 mm | Výška (v palcích) | 2,102 inch |
| Šířka | 455 mm | Šířka (v palcích) | 17,913 inch |
| Čistá hmotnost | 1 047 g | | |

Všeobecné informace

| | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Materiál | Nerezavějící ocel 1.4301 | Provedení povrchu | Leštěné do zrcalového lesku |
|----------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|

Všeobecné informace o příslušenství

| | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Materiál | Nerezavějící ocel 1.4301 | Provedení povrchu | Leštěné do zrcalového lesku |
|----------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000744 | ETIM 7.0 | EC000744 |
| ETIM 8.0 | EC000744 | ETIM 9.0 | EC000744 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 11.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 13.0 | 27-18-24-05 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | INSTR KTB RNHD R |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |