

**IE-M12-PCBCE-PANEL-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Основные данные для заказа**

Исполнение	Присоединительный элемент печатной платы M12, Паяное соединение., Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 по стандарту DIN EN 60529
Номер для заказа	<a href="#">1393470000</a>
Тип	IE-M12-PCBCE-PANEL-A
GTIN (EAN)	4050118194241
Кол.	10 Шт.

## IE-M12-PCBCE-PANEL-A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	12,2 g
-------------	--------

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------

## Технические данные вставного разъема печатной платы

Кодировка	D-кодировка	Количество полюсов	4
Вид защиты	IP65 по стандарту DIN EN 60529	Основной материал корпуса	CuZn, Полиамид, никелированный
Соединительная резьба	M12		

## Общие данные

Количество полюсов	4	Соединение 1	M12
Соединение 2	Паяное соединение.	Описание артикула	Присоединительный элемент, фиксируемый
Компоновка	Возможность пайки по технологии Reflow	Основной материал корпуса	CuZn, Полиамид, никелированный
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Соединительная резьба	M12
Вид защиты	IP65 по стандарту DIN EN 60529		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## IE-M12-PCBCE-PANEL-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения


### Габаритный чертеж



### Габаритный чертеж



### Размер отверстия



Leiterplattendicke: 1,6 mm  
Thickness of PCB: 1,6 mm