

HDC MBUS 2 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Datamodul
Art.nr.	1428990000
Typ	HDC MBUS 2 MC
GTIN (EAN)	4050118233346
Förp.	1 Stück

HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Höjd	40,4 mm	Bygghöjd (tum)	1,591 inch
Bredd	14,5 mm	Byggbredd (tum)	0,571 inch
Nettovikt	6,511 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

Antal poler	2	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationshållfasthet		Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
	10 ¹² Ω	Nödvändiga insticksplatser	1
Nedsmutningsgrad	3	Stickcykler	≥ 500
Serie	ModuPlug	Överspänningskategori	III
Typ	Hane		

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	------------------------------

Utförande

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar



Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Manufacturer's declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Meddelande om produktändring	Technical change Technical change DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

HDC MBUS 2 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**

HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Standard



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MF 24B FA	Artikelbeteckning
Art.nr.	1429070000	Ram
GTIN (EAN)	4050118233520	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MF 24B AF	Artikelbeteckning
Art.nr.	1429050000	Ram
GTIN (EAN)	4050118233285	
Förp.	1 Stück	

Med kort styrtapp



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGS 6B AB	Artikelbeteckning
Art.nr.	2736890000	Ram
GTIN (EAN)	4050118822250	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MFGS 6B BA	Artikelbeteckning
Art.nr.	2736900000	Ram
GTIN (EAN)	4050118822267	
Förp.	1 Stück	

HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör


Standard



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MF 16B DA	Artikelbeteckning
Art.nr.	1429030000	Ram
GTIN (EAN)	4050118233407	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MF 16B AD	Artikelbeteckning
Art.nr.	1429010000	Ram
GTIN (EAN)	4050118233315	
Förp.	1 Stück	

Standard



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MF 10B CA	Artikelbeteckning
Art.nr.	1428980000	Ram
GTIN (EAN)	4050118233278	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MF 10B AC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1428960000	Ram
GTIN (EAN)	4050118233223	
Förp.	1 Stück	

HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Med kort styrtapp



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGS 10B CA	Artikelbeteckning
Art.nr.	2736920000	Ram
GTIN (EAN)	4050118822281	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MFGS 10B AC	Artikelbeteckning
Art.nr.	2736910000	Ram
GTIN (EAN)	4050118822274	
Förp.	1 Stück	

Övrigt



Förutom industrikontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmbyglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS 2 PCLIP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1989300000	Montageklammer
GTIN (EAN)	4050118373752	
Förp.	10 Stück	
Typ	HDC MBUS 2 MCLIP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1989290000	Montageklammer
GTIN (EAN)	4050118373745	
Förp.	2 Stück	

HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör


Standard



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MF 6B AB	Artikelbeteckning
Art.nr.	1428920000	Ram
GTIN (EAN)	4050118233414	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MF 6B BA	Artikelbeteckning
Art.nr.	1428940000	Ram
GTIN (EAN)	4050118233353	
Förp.	1 Stück	

Med lång styrtapp



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGL 24B AF	Artikelbeteckning
Art.nr.	2737030000	Ram
GTIN (EAN)	4050118823080	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Artikelbeteckning
Art.nr.	2737040000	Ram
GTIN (EAN)	4050118823097	
Förp.	1 Stück	

HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Med kort styrtapp



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGS 16B AD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2736930000	Ram
GTIN (EAN)	4050118822298	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MFGS 16B DA	Artikelbeteckning
Art.nr.	2736940000	Ram
GTIN (EAN)	4050118823004	
Förp.	1 Stück	

Med lång styrtapp



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGL 16B DA	Artikelbeteckning
Art.nr.	2737020000	Ram
GTIN (EAN)	4050118823073	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MFGL 16B AD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2737010000	Ram
GTIN (EAN)	4050118823066	
Förp.	1 Stück	

HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Med kort styrtapp



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGS 24B AF	Artikelbeteckning
Art.nr.	2736950000	Ram
GTIN (EAN)	4050118823011	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Artikelbeteckning
Art.nr.	2736960000	Ram
GTIN (EAN)	4050118823028	
Förp.	1 Stück	

Med lång styrtapp



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGL 6B AB	Artikelbeteckning
Art.nr.	2736970000	Ram
GTIN (EAN)	4050118823035	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MFGL 6B BA	Artikelbeteckning
Art.nr.	2736980000	Ram
GTIN (EAN)	4050118822908	
Förp.	1 Stück	

HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Med lång styrtapp



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGL 10B CA	Artikelbeteckning
Art.nr.	2737000000	Ram
GTIN (EAN)	4050118823059	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC MFGL 10B AC	Artikelbeteckning
Art.nr.	2736990000	Ram
GTIN (EAN)	4050118823042	
Förp.	1 Stück	