

HDC MF 16B DA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Verzió	Keret
Rendelési szám	1429030000
Típus	HDC MF 16B DA
GTIN (EAN)	4050118233407
Qty.	1 Stück

HDC MF 16B DA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	37,35 mm	Mélység (coll)	1,47 inch
Magasság	36,4 mm	Magasság (coll)	1,433 inch
Szélesség	84,5 mm	Szélesség (coll)	3,327 inch
Nettó tömeg	84,241 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	1,2 Nm
Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Általános adatok

Anyag	Cink présöntvény	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Foglalatok száma	4	Méret	6
Sorozat	ModuPlug		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-06	ECLASS 9.1	27-44-02-06
ECLASS 10.0	27-44-02-06	ECLASS 11.0	27-44-02-06
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Letöltések




Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	Product Change Notification Product Change Notification
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC MF 16B DA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HDC MF 16B DA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyéb



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF FIXING	Verzió
Rendelési szám	1480290000	Szállítási zár
GTIN (EAN)	4050118288704	
Qty.	20 Stück	
Típus	HDC MF CA16 PE	Verzió
Rendelési szám	1480940000	Védőföld bővítés
GTIN (EAN)	4050118289657	
Qty.	10 Stück	

HDC ModuPlug



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez. Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC CM GUIDING SOCKET	Verzió
Rendelési szám	1202670000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4032248985135	
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC CM GUIDING PIN	Verzió
Rendelési szám	1202660000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4032248985258	
Qty.	100 Stück	

HDC MF 16B DA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Árnyékolókar



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MSL16	Verzió
Rendelési szám	1435430000	Árnyékolás rögzítő
GTIN (EAN)	4050118240016	
Qty.	1 Stück	