


HDC MF 24B FA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Rám
Objednávací číslo	1429070000
Typ	HDC MF 24B FA
GTIN (EAN)	4050118233520
Množství	1 ks

HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	37,35 mm	Hloubka (v palcích)	1,47 inch
Výška	36,4 mm	Výška (v palcích)	1,433 inch
Šířka	111 mm	Šířka (v palcích)	4,37 inch
Čistá hmotnost	97,1 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Materiál	Tlakově litý zinek
Počet slotů	6	Velikost	8
Řada	ModuPlug		

PE připojení, údaje

Průřez vodiče, max.	10 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
Typ připojení PE	Šroubové připojení	Utahovací moment, max., zemní připojení	1,2 Nm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-06	ECLASS 9.1	27-44-02-06
ECLASS 10.0	27-44-02-06	ECLASS 11.0	27-44-02-06
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Soubory ke stažení




Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Manufacturer's declaration
Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

HDC ModuPlug



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC CM GUIDING PIN	Verze
Objednací číslo	6202660000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Příslušenství
GTIN (EAN)	4032248985258	
Množství	100 ks	
Typ	HDC CM GUIDING SOCKET	Verze
Objednací číslo	6202670000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Příslušenství
GTIN (EAN)	4032248985135	
Množství	100 ks	

Páčka stínění



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MSL24	Verze
Objednací číslo	6435440000	Svorka na stínění
GTIN (EAN)	4050118240009	
Množství	1 ks	

HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Různé



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF CA 16 PE	Verze
Objednací číslo	6480940000	Prodloužení PE
GTIN (EAN)	4050118289657	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MF FIXING	Verze
Objednací číslo	6480290000	Přepravní pojistka
GTIN (EAN)	4050118288704	
Množství	20 ks	