

PZ 10 HEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm², 10mm², Šestihranné krimpování
Objednací číslo	1445070000
Typ	PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118250312
Množství	1 ks
Náhradní díly	9202810000

Datum vytvoření 8. května 2024 4:44:28 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	195 mm	Šířka (v palcích)	7,677 inch
Čistá hmotnost	600 g		

Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště
---------------	-----------------------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	10 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0,25 mm ²
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 8	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 24
Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování	Průřez koncovek, max.	10 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,25 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Soubory ke stažení


Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Příklad použití



Příklad použití



Příklad použití



PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednávací číslo	6202810000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	