

IE-FC-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom, Zabezpieczone przed dotknięciem
Nr zam.	1450820000
Typ	IE-FC-PWPC
GTIN (EAN)	4050118255584
Ilość	1 Szt.

IE-FC-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	45 mm	Wysokość (cale)	1,772 inch
Szerokość	47,5 mm	Szerokość (cale)	1,87 inch
Długość	47,5 mm	Długość (cale)	1,87 inch
Masa netto	19,18 g		

Dane ogólne

Materiał	PC	Rodzaj produktu	Zabezpieczone przed do- tknięciem
----------	----	-----------------	--------------------------------------

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (DNV)	TAA000022B	Nr certyfikatu (cURus)	E223801
----------------------	------------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002498	ETIM 7.0	EC002498
ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ECLASS 9.0	27-37-92-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-37-13-92	ECLASS 11.0	27-37-13-92
ECLASS 12.0	27-37-13-92	ECLASS 13.0	27-37-13-92

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E223801

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GL_FrontCom
Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-FC-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

