

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Vägggenomföring, Antal poler: 4, Kodering: S-coded, M12, 630 V
Art.nr.	1460300000
Typ	SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD
GTIN (EAN)	4050118266191
Förp.	1 Stück

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 23 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	4
Förskruvningar	M 20	Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω
Kapslingsmaterial	Plast	Kodering	S-coded
Kontaktmaterial	CuZn	Kontakttyta	förgylld
Ledardiameter, max.	1,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,14 mm ²
Material låsring	Zinkpressgjutning	Märkspänning	630 V
Märkström	12 A	Märkström	12 A
Nedsmuttningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Tekniska data allmänt

Anslutningsgंगा	M12	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal poler	4	Förskruvningar	M 20
Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω	Kapslingsmaterial	Plast
Kodering	S-coded	Kontaktmaterial	CuZn
Kontakttyta	förgylld	Material låsring	Zinkpressgjutning
Märkspänning	630 V	Märkström	12 A
Nedsmuttningsgrad	3	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E307231

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**