

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtősín a legszélesebb körben használt változat.

Általános rendelési adatok

Verzió	Gyűjtősín (kapocs)
Rendelési szám	1397000000
Típus	SSCH 10X3X2000 CU VERZ.
GTIN (EAN)	4008190161170
Qty.	2 m

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0,118 inch
Magasság	2 000 mm	Magasság (coll)	78,74 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0,394 inch
Nettó tömeg	0,02 g		

Anyag adatok

Anyag	Vörösréz	Felületi minőség	ónozott
Szín	ezüst		

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Névleges adatok

Névleges áram	140 A
---------------	-------

Általános

Felületi minőség	ónozott	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
------------------	---------	---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szigetelt



A szigetelt gyűjtősín-leágazókapcsok egyrészt biztonságot nyújtanak az ujjak számára, másrészt a színes szigetelés jelzi az adott potenciált, például a földvezetékét vagy a PE vezetékét.

Általános rendelési adatok

Típus	ZB 4G BL	Verzió
Rendelési szám	6322180000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G GN/GE	Verzió
Rendelési szám	6322160000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K SW	Verzió
Rendelési szám	6475310000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K BL M6X16	Verzió
Rendelési szám	6502680000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZBE 6K SW	Verzió
Rendelési szám	6525910000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G SW	Verzió
Rendelési szám	6322110000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZF 4 S GN	Verzió
Rendelési szám	1814670000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4032248302963	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16K GE/GN	Verzió
Rendelési szám	6502860000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZF 4 S BL	Verzió
Rendelési szám	1814660000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4032248302956	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K BL	Verzió
Rendelési szám	6475380000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 8:55:44 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZF 4 S	Verzió
Rendelési szám	1814680000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4032248302949	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16K SW	Verzió
Rendelési szám	6502810000	Húzókegnyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6K GE/GN	Verzió
Rendelési szám	6525960000	Húzókegnyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K GG HENSEL	Verzió
Rendelési szám	1824560000	Húzókegnyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6K BL	Verzió
Rendelési szám	6525980000	Húzókegnyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K GE/GN M6X16	Verzió
Rendelési szám	6502660000	Húzókegnyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 16K BL	Verzió
Rendelési szám	6502880000	Húzókegnyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K SW M6X16	Verzió
Rendelési szám	6502610000	Húzókegnyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 4K GE/GN	Verzió
Rendelési szám	6475360000	Húzókegnyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Qty.	50 Stück	

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szigeteletlen



A szigetelés nélküli gyűjtősín-leágazókapcsok helytakarékos megoldást kínálnak a vezetékek gyűjtősínen történő csatlakoztatására.

Általános rendelési adatok

Típus	ZB 4	Verzió
Rendelési szám	6316500000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35/M6X16	Verzió
Rendelési szám	6266500000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Verzió
Rendelési szám	1261300000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190180201	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6	Verzió
Rendelési szám	6459500000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16 ZKSC	Verzió
Rendelési szám	6316600000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Qty.	50 Stück	

Gyűjtősín burkolat



Épület berendezéseinek vezetékezése

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

Általános rendelési adatok

Típus	BB-CV AITB 3X10 BL	Verzió
Rendelési szám	8918930000	Takarófedél (kapocs), Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
Qty.	10 Stück	

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	BB-CV AITB 3X10 OR	Verzió
Rendelési szám	8911380000	Takarófedél (kapocs), Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
Qty.	10 Stück	