

## SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Általános rendelési adatok

Verzió	Y-csatlakozó, 7/8"
Rendelési szám	<a href="#">1413920000</a>
Típus	SAI-Y-7/8 3P
GTIN (EAN)	4050118214925
Qty.	1 Stück

## SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 70 g

## Csatlakozási adatok

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	7/8" aljzat	2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	7/8" aljzat
Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó	7/8" tűske	Meghúzási nyomaték	7/8": 1.5 Nm

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok	≥ 50	Ház fő anyaga	PUR
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Kódolás	nincs
Névleges feszültség	300 V	Névleges áram	12 A
Pólusszám	3	Szennyezés súlyossága	3
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező felület	Au (arany)		

## Általános adatok

Csatlakozási menet	7/8"	Dugaszolási ciklusok	≥ 50
Ház fő anyaga	PUR	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C
Kódolás	nincs	Névleges feszültség	300 V
Névleges áram	12 A	Pólusszám	3
Szennyezés súlyossága	3	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező anyaga, aljzat	CuZn	Érintkező anyaga, tűske	CuZn
Érintkező felület	Au (arany)		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9,1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**SAI-Y-7/8 3P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAI-Y-7/8 3P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz, Kapcsolási rajz

