

**SAI-Y-7/8 4P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Y-kontakt, 7/8"
Art.nr.	<a href="#">1413930000</a>
Typ	SAI-Y-7/8 4P
GTIN (EAN)	4050118214932
Förp.	1 Stück

## SAI-Y-7/8 4P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	72,4 g
-----------	--------

## Anslutningsdata

Anslutningsvridmoment	7/8": 1.5 Nm	Grupputgång – kontaktdon	7/8" hane
Individuell utgång 1 – kontaktdon	7/8" hona	Individuell utgång 2 – kontaktdon	7/8" hona

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kapslingsmaterial	PUR
Kodering	ingen	Kontaktyta	Au (guld)
Märkspänning	300 V	Märkström	9 A
Nedsmutningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 50
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

## Allmänna data

Anslutningsgänga	7/8"	Antal poler	4
Kapslingsmaterial	PUR	Kodering	ingen
Kontaktmaterial hylsa	CuZn	Kontaktmaterial stift	CuZn
Kontaktyta	Au (guld)	Ledarytterdiameter	-
Märkspänning	300 V	Märkström	9 A
Nedsmutningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 50
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## SAI-Y-7/8 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAI-Y-7/8 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning, Kopplingsbild

