

## SAI-Y-7/8 5P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Y-Steckerverbinder, 7/8"
Best.-Nr.	<a href="#">1413940000</a>
Typ	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
VPE	1 Stück

## SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	75 g
--------------	------

## Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	7/8": 1,5 Nm	Einzelabgang 1 - Steckverbinder	7/8" - Buchse
Einzelabgang 2 - Steckverbinder	7/8" - Buchse	Sammelabgang - Steckverbinder	7/8" - Stift

## Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Codierung	keine	Gehäusebasismaterial	PUR
Kontaktoberfläche	Au (Gold)	Nennspannung	300 V
Nennstrom	9 A	Polzahl	5
Schirmanschluss	Nein	Schutzart	IP67
Steckzyklen	≥ 50	Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C
Verschmutzungsgrad	3		

## Allgemeine Daten

Anschlussgewinde	7/8"	Codierung	keine
Gehäusebasismaterial	PUR	Kontaktmaterial Buchse	CuZn
Kontaktmaterial Stift	CuZn	Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	300 V
Nennstrom	9 A	Polzahl	5
Schirmanschluss	Nein	Schutzart	IP67
Steckzyklen	≥ 50	Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C
Verschmutzungsgrad	3		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

## SAI-Y-7/8 5P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAI-Y-7/8 5P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung, Schaltbild

