

**SET PZ 6 ROTO L RC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimp-Set

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 6 Roto L, Crimp-område, min: 0.5, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	<a href="#">1470940000</a>
Typ	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Förp.	1 Stück
Förpackning	Plastbox

Skapandedatum den 20 maj 2024 12:34:49 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10,276 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2,244 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13,307 inch
Nettovikt	1 810 g		

## Sortiment

Antal AEH	4 250 pcs.	Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, min	0,5 mm <sup>2</sup>	Förpackning	Plastbox
Pressverktyg	PZ 6 Roto L	färgkod	Weidmüller

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ECLASS 9.0	21-10-01-90	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-10-01-90	ECLASS 11.0	21-10-01-90
ECLASS 12.0	21-10-01-90	ECLASS 13.0	21-10-01-90

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör


## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14 W	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">0462900000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit	lös
GTIN (EAN)	4008190033248		
Förp.	500 Stück		

Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20 SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">0533500000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190183905		
Förp.	100 Stück		

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Multipackpåse



- I multipack
- Weidmüllers färgkod
- Annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18 GR SV	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9026010000</a>	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå	Multipackpåse
GTIN (EAN)	4008190117382		
Förp.	250 Stück		

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 OR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">0690700000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	lös
GTIN (EAN)	4008190015770		
Förp.	500 Stück		

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/14 GE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">0463000000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul	lös
GTIN (EAN)	4008190024697		
Förp.	500 Stück		

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/14 R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">0463100000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190065089		
Förp.	500 Stück		

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Insatser



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentsslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

## Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9028460000</a>	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310029	
Förp.	100 Stück	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9028450000</a>	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310012	
Förp.	1 Stück	

## Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentsslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

## Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER PSC4-01	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9028860000</a>	Verktyg, Sortimentlåda
GTIN (EAN)	4032248304608	
Förp.	1 Stück	

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/15D BL	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9019160000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå	lös
GTIN (EAN)	4008190028732		
Förp.	500 Stück		

## Crimping tools



## Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 6 ROTO L	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1444050000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapetspressning
Förp.	1 Stück	