


## HDC MF 16B AD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Rahmen
Best.-Nr.	<a href="#">1429010000</a>
Typ	HDC MF 16B AD
GTIN (EAN)	4050118233315
VPE	1 Stück

## HDC MF 16B AD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	37,35 mm	Tiefe (inch)	1,47 inch
Höhe	36,4 mm	Höhe (inch)	1,433 inch
Breite	84,5 mm	Breite (inch)	3,327 inch
Nettogewicht	84,241 g		

### Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

### Allgemeine Daten

Anzahl Steckplätze	4	Baugröße	6
Baureihe	ModuPlug	Steckzyklen	≥ 500
Werkstoff	Zinkdruckguss		

### Anschlussdaten PE

Anschlussart PE	Schraubanschluss	Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss	1,2 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-06	ECLASS 9.1	27-44-02-06
ECLASS 10.0	27-44-02-06	ECLASS 11.0	27-44-02-06
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

### Downloads




Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Produktänderungsmitteilung	<a href="#">Product Change Notification</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

HDC MF 16B AD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zeichnungen



## HDC MF 16B AD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Sonstiges



Über die schweren Steckverbinder hinaus bietet Ihnen RockStar® das passende Zubehör für absolute Funktionalität und Sicherheit bei der Anlagenverkabelung, u.a. Codierungssystem, Schirmbügel, Abdeckplatten und Ersatzdichtungen

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC MF FIXING	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1480290000</a>	Transportsicherung
GTIN (EAN)	4050118288704	
VPE	20 Stück	
Typ	HDC MF CA 16 PE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1480940000</a>	PE-Erweiterung
GTIN (EAN)	4050118289657	
VPE	10 Stück	

### HDC ModuPlug



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze .

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC CM GUIDING SOCKET	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1202670000</a>	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Zubehör
GTIN (EAN)	4032248985135	
VPE	100 Stück	
Typ	HDC CM GUIDING PIN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1202660000</a>	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Zubehör
GTIN (EAN)	4032248985258	
VPE	100 Stück	

## HDC MF 16B AD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Schirmbügel



Über die schweren Steckverbinder hinaus bietet Ihnen RockStar® das passende Zubehör für absolute Funktionalität und Sicherheit bei der Anlagenverkabelung, u.a. Codierungssystem, Schirmbügel, Abdeckplatten und Ersatzdichtungen

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC MSL16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1435430000</a>	Schirmbügel
GTIN (EAN)	4050118240016	
VPE	1 Stück	