

**HDC MF 16B DA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Rám
Objednávací číslo	<a href="#">1429030000</a>
Typ	HDC MF 16B DA
GTIN (EAN)	4050118233407
Množství	1 ks

## HDC MF 16B DA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	37,35 mm	Hloubka (v palcích)	1,47 inch
Výška	36,4 mm	Výška (v palcích)	1,433 inch
Šířka	84,5 mm	Šířka (v palcích)	3,327 inch
Čistá hmotnost	84,241 g		

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Materiál	Tlakově litý zinek
Počet slotů	4	Velikost	6
Řada	ModuPlug		

## PE připojení, údaje

Průřez vodiče, max.	10 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Typ připojení PE	Šroubové připojení	Utahovací moment, max., zemní připojení	1,2 Nm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-06	ECLASS 9.1	27-44-02-06
ECLASS 10.0	27-44-02-06	ECLASS 11.0	27-44-02-06
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Oznámení o změně produktu	<a href="#">Product Change Notification</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

Datum vytvoření 10. května 2024 12:51:20 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## HDC MF 16B DA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**




Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## HDC MF 16B DA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## HDC ModuPlug



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC CM GUIDING PIN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6202660000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Příslušenství
GTIN (EAN)	4032248985258	
Množství	100 ks	
Typ	HDC CM GUIDING SOCKET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6202670000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Příslušenství
GTIN (EAN)	4032248985135	
Množství	100 ks	

## Páčka stínění



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MSL16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6435430000</a>	Svorka na stínění
GTIN (EAN)	4050118240016	
Množství	1 ks	

## HDC MF 16B DA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Různé



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF CA 16 PE	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6480940000</a>	Prodloužení PE
GTIN (EAN)	4050118289657	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MF FIXING	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6480290000</a>	Přepavní pojistka
GTIN (EAN)	4050118288704	
Množství	20 ks	